

# X520



## Nakładka na pochłaniacz Oxyline OXYPRO

### Zastosowanie

Adapter filtrów X520 służy do łączenia pochłaniaczy X701 A1, X702 A1E1 i X703 ABEK1, X705 A2 z filtrami cząstek stałych X2000-OV P3 R, X2000-AG P3 R, X793 P3 R, X793C P3 R, T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R.

### Ograniczenia i przechowywanie

Łącznik przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+30^{\circ}\text{C}$  i wilgotności  $\text{RH}<80\%$ . Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.



### Pakowanie

Wymiary opakowania: 215/100/115mm

Ilość łączników w opakowaniu: 20 szt.

Wymiary kartonu zbiorczego: 520/235/255mm

Ilość nakładek w kartonie zbiorczym: 200 szt.

# X520

## Filter adapter



### Application

Filter adapter X520 is used to connect absorbers X701 A1, X702 A1E1 and X703 ABEK1, X505 A2 with particulate filters X2000-OV P3 R, X2000-AG P3 R, X793 P3 R, X793C P3 R, T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R.

---

### Restrictions and storage

Store in the original packaging together with the instructions, without any purification elements attached, at a temperature from -20°C to +30°C and humidity RH<80%. Protect from direct sunlight.

---

### Packaging

Package dimensions: 215/100/115mm  
Number of fasteners per pack: 20 pcs.  
Dimensions of master carton: 520/235/255mm  
Number of overlays in a collective carton: 200 pcs.



# X520

## Filter-Adapter

### Anwendung

Der Filteradapter X520 dient zur Verbindung der Absorber X701 A1, X702 A1E1 und X703 ABEK1, X705 A2 mit den Partikelfiltern X2000-OV P3 R, X2000-AG P3 R, X793 P3 R, X793C P3 R, T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R.

---

### Beschränkungen und Lagerung

In der Originalverpackung zusammen mit der Gebrauchsanweisung, ohne angebrachte Reinigungselemente, bei einer Temperatur von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+30^{\circ}\text{C}$  und einer Luftfeuchtigkeit von  $<80\%$  lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

---

### Verpackung

Abmessungen der Verpackung: 215/100/115mm  
Anzahl der Verschlüsse pro Packung: 20 Stk.  
Abmessungen des Sammelkartons: 520/235/255mm  
Anzahl der Overlays in einem Sammelkarton: 200 pcs.



# X520

## Adaptateur de filtre



### Application

L'adaptateur de filtre X520 est utilisé pour connecter les absorbeurs X701 A1, X702 A1E1 et X703 ABEK1, X705 A2 avec les filtres à particules X2000-OV P3 R, X2000-AG P3 R, X793 P3 R, X793C P3 R, T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R.

---

### Restrictions et stockage

Stocker dans l'emballage d'origine avec la notice, sans éléments de purification attachés, à une température de -20°C à +30°C et une humidité RH<80%. Protéger de la lumière directe du soleil.

---

### Emballage

Dimensions de l'emballage: 215/100/115mm  
Nombre d'attaches par paquet: 20 pcs.  
Dimensions du carton collectif: 520/235/255mm  
Nombre de recouvrements dans un carton collectif: 200 pcs.



# X520

## Adaptador de filtro



### Aplicación

El adaptador de filtro X520 se utiliza para conectar los absorbentes X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 Y X705 A2 con filtros de partículas X2000-OV P3 R, X2000-AG P3 R, X793 P3 R, X793C P3 R, T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R.

---

### Restricciones y almacenamiento

Almacenar en el envase original junto con las instrucciones, sin ningún elemento de purificación adjunto, a una temperatura de  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $+30^{\circ}\text{C}$  y humedad  $\text{RH}<80\%$ . Proteger de la luz solar directa.

---

### Embalaje

Dimensiones del envase: 215/100/115mm  
Número de cierres por paquete: 20 unidades  
Dimensiones de la caja colectiva: 520/235/255mm  
Número de sujeciones en una caja colectiva: 200 pcs.



# X520

## Адаптер фильтра



### Применение

Адаптер фильтра X520 используется для соединения абсорберов X701 A1, X702 A1E1, X703 АВЕК1 и X705 A2 с сажевыми фильтрами X2000-OV P3 R, X2000-AG P3 R, X793 P3 R, X793C P3 R, T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R.

---

### Ограничения и хранение

Хранить в оригинальной упаковке вместе с инструкцией, без присоединенных элементов очистки, при температуре от -20°C до +30°C и влажности RH<80%. Защищать от прямого солнечного света.

---

### Упаковка

Размеры упаковки: 215/100/115 мм  
Количество крепежей в упаковке: 20 шт.  
Размеры коллективной коробки: 520/235/255мм  
Количество накладок в коллективной коробке: 200 шт.

